

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi teräslevysaranaovi, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942701 800
GTIN	4062406595487
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×28G. Sopivat vetolaatikot: 26×24G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	28
Kahvan sijainti	ylhäällä

Hyötykorkeus	645 mm
Korkeus	800 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys G	30
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
ComfortClose	ei
Syvyys	700 mm
Paino	56 kg
Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------