

**Garant****Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitântä, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080372 11
GTIN	4062406596279
Tuoteluokka	01A

**Kuvaus****Malli:**

GARANT-Turvakytkin on suurtehokytkin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.

Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO 4414 -standardia, ISO-standardia B ja EN 983 -standardia.

**Huomautus:**

GARANT-Sarja vastaa eurostandardia 7,6 (nimellis-Ø 7,6 mm, europrofiili) ja on yhteensopiva kaikkien tavallisten järjestelmien kanssa.

Tämä GARANT-sarja sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.

**Tekninen kuvaus**

Läpivirtausarvo	2250 l/min
Suurin käyttöpaine	16 bar
Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	11 mm
Tuotetyyppi	Liitântä

