

**Garant****Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191700 20
GTIN	4045197104656
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu, välirouhintamuoto.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Leveät hammasvälit voidaan hioa moneen kertaan profiilia muuttamatta.

Yleisjyrsin vaippajyrsintään tai upotusjyrsintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöstöön.

**Etu:**

Monileikkuisia jyrsimiä **tehokkaampi lastunpoisto muita jyrsimiä suurempien lastu-urien ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Terän Ø $D_c$	20 mm
Hammasluku $Z$	3
varren Ø $D_s$	20 mm
Kokonaispituus $L$	141 mm
Terän pituus $L_c$	75 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	25 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		