

Toimistopöytä, jossa sähkötoiminen korkeussäätö valkoinen, Leveys: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974030 1200
GTIN	4044917437234
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Toimistopöytä, sähkömoottoroitu korkeudensäätö ohjaimella. Perusrakenne säädettävillä jaloilla olevasta massiivisesta T-jalka-alustasta. Sähkötoiminen korkeussäätö **740 – 1230 mm**. Moottorissa pehmokäynnistys ja -pysäytys. Pöytälevyssä melamiinihartsipinnoite, iskunkestävät ABS-reunat. Korkeudensäädön liikenopeus 25 mm / s (ilman kuormaa).

Väri: alusta ja levy: valkoinen.

Huomautus:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	40 kg
Korkeudensäätöväli	740 - 1230 mm
Leveys	1200 mm
Suurin kantavuus	70 kg
Työtason paksuus	19 mm
Syvyys	800 mm
Malli	sähkötoimisesti korkeussäädettävä

Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	19 mm
Tuotetyppi	Toimistopöytä