

Garant
Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 25mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	191640 25
GTIN	4045197104410
Tuoteluokka	11W

Kuvaus
Malli:
Takareunasta hiottu yleisjyrsin, välirouhintamuoto.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Epäkeskinen takapinnan hionta.

Yleiskäyttöinen leikkumuoto:

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
Hammasluku Z	3
Terän Ø D_c	25 mm
varren Ø D_s	25 mm
Kokonaispituus L	121 mm
Terän pituus L_c	45 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	25 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		