

Garant**Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k12 DC: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191710 6 |
| GTIN | 4045197104724 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:****Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.****Tekninen kuvaus**

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,012 mm |
| HammaslukuZ | 4 |
| Terän Ø D_c | 6 mm |
| varren Ø D_s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 57 mm |
| Terän pituus L_c | 13 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora ja vino |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | k12 |
| Nousukulma | 27-30 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 844 B |
| Jyrsintäprofiili | NF |

| | |
|---------------|-------------|
| Sisäjäähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 83 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 23 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 55 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |