

**Garant**
**TKM-purseenpoistojuysin, TiAlN, Ø DC: 5mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	208180 5
GTIN	4045197198372
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**
**Erittäin pitkä varsiosa.**

Kaksoishiottu kärkiosa, 45°:n kulma.

**Käyttö:**
**Etu- ja takapinnan purseenpoistoon** sekä **viistämiseen** myös vaikeapääsyisissä paikoissa.

 Sopii erinomaisesti **muotojen työstöön**.

**Tekninen kuvaus**

$L_2 +0,5$	3 mm
$L_4 +0,5$	15 mm
HammaslukuZ	4
$\varnothing D_1 +0,05$	3,9 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Terän $\varnothing D_c$	5 mm
Muoto	terävä
varren $\varnothing D_s$	5 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Viistejuysintä	eteen- ja taaksepäin 45
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	$\pm 0,05$
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,25×L2 särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	115 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	40 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		