

Garant**Etu- ja takapinnan jysrivä TKM-sädejyrsin, TiAlN, Säde r: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208170 2
GTIN	4045197457202
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Erittäin pitkä varsiosa.**Kaksoishiottu kärkiosa, **neljännesympyräprofiili.**Toleranssi: Koko = **halkaisija $r \pm 0,05$ mm.****Käyttö:**Muotoiltujen reunojen **etu- ja takapintojen purseenpoistoon.****Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Säde r	2 mm
$L_2 +0,5$	7 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
pienempi $\varnothing D_3$	8 mm
isompi $\varnothing D_2$	12 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L_c	2 mm
Pyöristysjysrintä	eteen- ja taaksepäin
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	$\pm 0,05$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,5 \times r$ särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	115 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	40 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		