

**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278043 65/100
GTIN	4062406601935
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.
 D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	100 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	14 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	65 mm
Varren leveys b	20 × 20 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

