

**HOLEX****Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2:  
240/350mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278044 240/350
GTIN	4062406602055
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysstukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).  
Pistoterille nro 278029– 278036.

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

$D_2$  = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

vähintään 1. piston Ø $D_1$	240 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	14 mm
enintään 1. piston Ø $D_2$	350 mm
Varren leveys b	20 × 20 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

