

HOLEX**Jakoyksikkö 1/4 tuuman paineilmakytkimelle, Jakoliitäntöjen lkm: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080209 4
GTIN	4062406605018
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Alumiiniset jakoyksiköt (elosoidut punaiset) paineilmajohdoille. Ne voidaan asentaa suoraan koneeseen. Painejohtojen selkeän järjestyksen ansiosta työ- ja tuotantoturvallisuus paranee, ja keskitetyn syötön ansiosta säästetään energiaa ja letkuja.

Toimituksen sisältö:

Jakoyksikkö ilman nippoja, ilman kytkimiä ja ilman tulppia.

Huomautus:

Sopivat tulpat löytyvät numerosta 080207 V.

Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali	alumiini
Yksikierteinen	3/4 tuuma
Pituus	190 mm
Suurin käyttöpaine	15 bar
Leveys	43,5 mm
Lämpötila-alue	-20 - 200 °C
Kiinnityskierre	1/4 tuuma
Haaroinliitäntöjen lukumäärä	4

Väri	pun.
Tuotetyyppi	Jakosuutin