

**Garant****Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, TiAlN, Ø k12 DC: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191720 7
GTIN	4045197104915
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Koot 10 – 30, upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.  
Merkittävä tehon nousu, hiotut **lastunmurtourat**.

**Etu:**

Lastunmurtourat **helpottavat lastunkuljetusta** ja samalla **työkappaleen pinnasta tulee laadukkaampi**.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
HammaslukuZ	4
Terän Ø $D_c$	7 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Terän pituus $L_c$	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	27-30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		