

**Garant****Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Pohjareikä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø D: 31,201-Xmm****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 239715 31,201-X |
| GTIN         | 4062406605957   |
| Tuoteluokka  | 23A             |

**Kuvaus****Malli:**

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä **valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7**. Sovellukseen mukautettu terägeometria.

**Pyörintätarkkuus  $\leq 5 \mu\text{m}$  (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.**

Lyhyet terät, suoraaurainen.

**Käyttö:****Pohjareikiä varten.**

HPC-/HSC-kalvintaan.

**Huomautus:**

**Käytettävissä oleva kokonaispituus** =  $L_1$  (kiinnike nro 239740 / 239745) +  $l$  (vaihtopää nro 239710–239720).

Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta. Toimitusaika: 4 viikkoa

Vähimmäistilausmäärä: 1 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö:

Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.

Palauttaminen ei ole mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Terän pituus $l_1$ | 12 mm |
|--------------------|-------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Kiinnityskoko        | 24 mm                  |
| Terien lkm Z         | 8                      |
| Pään pituus l        | 30 mm                  |
| Ø-alue               | 31,201 - 33,2 mm       |
| Sarja                | TopCut                 |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton         |
| Lastuava aine        | Cermet                 |
| Standardi            | Tehdasnormi            |
| Poraustoleranssi     | H7                     |
| Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle           |
| Lastuamisstrategia   | HPC                    |
| Sisäjähdytys         | kyllä                  |
| Semi-Standard        | kyllä                  |
| Sopiva kiinnitys     | GARANT TopCut          |
| Tuotetyyppi          | Leikkuupala kalvintaan |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 140 m/min      | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 140 m/min      | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 140 m/min      | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 120 m/min      | P         |
| GG                             | sopii rajoituksin | 160 m/min      | K         |
| GGG                            | sopii rajoituksin | 140 m/min      | K         |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |