

Garant**Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, TiAlN, Ø k12 DC: 22mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191720 22 |
| GTIN | 4045197105011 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**

Koot 10 – 30, upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Merkittävä tehon nousu, hiotut **lastunmurtourat**.

Etu:

Lastunmurtourat **helpottavat lastunkuljetusta** ja samalla **työkappaleen pinnasta tulee laadukkaampi**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------------------|
| HammaslukuZ | 4 |
| Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ² | 0,06 mm |
| Terän Ø D _c | 22 mm |
| varren Ø D _s | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 104 mm |
| Terän pituus L _c | 38 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | k12 |
| Nousukulma | 27-30 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | TiAlN |

| | |
|------------------|-------------|
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 844 B |
| Jyrsintäprofiili | NF |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 78 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 17 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 14 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 46 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 92 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |