



Poratankosarja teräs, ilman sisäjähdytystä, Oikea, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	255160 1
GTIN	4062406609450
Tuoteluokka	29W

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Kokonaispituus L	200 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Kiinnityspituus L ₂	15,25 mm
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{\min}	25 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{\min}	20 mm
Varaosa	259981 10
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Lastuava aine	Teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin