



Poratankosarja teräs, ilman sisäjähdytystä, Vasen, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	255161 3
GTIN	4062406609504
Tuoteluokka	29W

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
ISO-koodi pidin	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Kokonaispituus L	250 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Keskisiirto L ₃	17 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{\min}	40 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{\min}	32 mm
Varaosa	259981 12
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Lastuava aine	Teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin