



Poratankosarja teräs, ilman sisäjähdytystä, Vasen, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255161 2 |
| GTIN | 4062406609498 |
| Tuoteluokka | 29W |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--|
| Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604.. |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 25 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 32 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 25 mm |
| ISO-koodi pidin | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 13 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 17 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 13 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 19 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kiinnityspituus L ₂ | 24 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 19 mm |
| Varaosa | 259981 11 |
| Standardi | DIN 8024 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäorvaussyvyys enint. | 3×D |
| Lastuava aine | Teräs |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Sisäorvauspidin |