



## Poratankosarja teräs, ilman sisäjähdytystä, Vasen, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	255161 1
GTIN	4062406609481
Tuoteluokka	29W

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	20 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	25 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,25 mm

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	19 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,25 mm
Varaosa	259981 10
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Lastuava aine	Teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin