

Garant GRIDLINE

Pyöräsarja, korkeussäädettävä Sarjassa 2 osaa, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	927206 2
GTIN	4062406605292
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Manuaalinen korkeussäätö, asennetaan työpenkin jalkoihin, sisältää pyörät \varnothing 125 mm. Kietoutumissuoja estää pyörien jumittumisen. Erittäin tasainen käynti korkealaatuisten kuulalaakerien ansiosta, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, minimaalinen vierintävastus ja vähäinen melutaso. Pyöräsarjan maksimaalinen kantavuus on 100 kg, eikä sitä saa asentaa jalkaosiin, joiden korkeus on 900 mm. Ei mahdollista yhdessä Ready-to-go-työpenkkien kanssa. Korkeussäätö 25 mm:n porrastuksin.

Toimituksen sisältö:

Settiin kuuluu 2 työntömoduulia, jotka sopivat yhteen jalkaosaan tai kahteen jalkaan. Sarjassa 2 **kääntyvillä ja pysäyttävillä pyörillä** varustettua työntömoduulia sekä kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Korkeussäätö vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Pyörät sinkitty, ei konfiguroitavissa.

Huomautus:

Pyörien asennus korottaa työpenkin työkorkeutta 150 mm. Kahden jalkaosan työpenkkiin tarvitaan kaksi settiä.

Työpenkin kantavuuden laskemista varten saa ottaa huomioon vain 3 pyörää. Työpenkin maksimaalinen kantavuus on 150 kg.

Tekninen kuvaus

Leveys	45 mm
Korkeus	325 mm
Syvyys	95 mm
Korkeudensäätöväli	150 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Kantavuus / pyörä	50 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyppi	Rulla