

Garant**Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, TiAlN, Ø k12 DC: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191720 28
GTIN	4045197105035
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Koot 10 – 30, upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Merkittävä tehon nousu, hiotut **lastunmurtourat**.

Etu:

Lastunmurtourat **helpottavat lastunkuljetusta** ja samalla **työkappaleen pinnasta tulee laadukkaampi**.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	6
Terän Ø D _c	28 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,068 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	121 mm
Terän pituus L _c	45 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	27-30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		