

Garant**Tehovarsijyrsin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 22mm****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191850 22 |
| GTIN | 4045197105585 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin, **lastunmurtourat**.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Erikoiskäsitelty pinta.

Etu:

Silitysjyrsimenä erittäin suuri lastuamisteho.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| HammaslukuZ | 4 |
| Terän Ø D _c | 22 mm |
| Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ² | 0,06 mm |
| varren Ø D _s | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Terän pituus L _c | 45 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | js12 |
| Nousukulma | 30 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |

| | |
|------------------|-------------|
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Jyrsintäprofiili | NF |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 83 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 23 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 23 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 23 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 55 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |