

Garant

Tehovarsijyrsin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	191870 11
GTIN	4045197105721
Tuoteluokka	11W

Kuvaus

Malli:

Monileikkuinen jyrsin, **lastunmurtourat**.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Erikoiskäsitelty pinta.

Etu:

Silitysjyrsimenä erittäin suuri lastuamisteho.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Terän Ø D_c	11 mm
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	105 mm
Terän pituus L_c	55 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		