



Letkukela, alumiinivalukotelo, Tyyppi: 20SCS



Tilaustiedot

Tilausnumero	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Letkukela, jossa **ohjattu**, kestävillä teräsrousilla toimiva **sisään- ja uloskelausautomaatiikka** ja **monta lukitusporrasta joka kierroksella**.

Avoin letkukela, **alumiinivalurunko**, sinkityt, **käännettävät letkukaaret** ja lujatekoinen, **nailonvahvisteinen PVC-letku**. Patentoitu ohjattava kelausautomaatiikka SCS ehkäisee vaurioilta ja vahingoilta.

Käyttö:

Soveltuu ilmalle.

Työteho ja ergonomia paranevat vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun letkut eivät kiemurtele lattialla.

Tekninen kuvaus

Liitäntä lähtö	3/8 tuuma
Liitäntä tulo	3/8 tuuma
Käytettävissä oleva letkun pituus	20 m
Letkun materiaali	Polyvinyylidikloridi

Aukikelausautomatiikka SCS	kyllä
Suurin käyttöpaine	20 bar
Kotelon materiaali	alumiini
Kotelon korkeus	375 mm
Kotelon syvyys	155 mm
Kotelon leveys	380 mm
Tuotetyyppi	Letkukelat