

## Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085925 8
GTIN	4045197153555
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

### Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Nimellispitovoima	3 N
Korkeus	12 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Ø	8 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta	3 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

