

**Garant****Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k12 DC: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191710 9
GTIN	4045197104755
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.****Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Terän Ø $D_c$	9 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	69 mm
Terän pituus $L_c$	19 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	27-30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF

Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		