

**Garant****Tehovarsijyrsin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191850 14
GTIN	4045197105516
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**Monileikkuinen jyrsin, **lastunmurtourat.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Erikoiskäsitelty pinta.

**Etu:****Silitysjyrsimenä erittäin suuri lastuamisteho.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
HammaslukuZ	4
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	35 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		