

Sauvamagneetti, sovitemitta, SmCo₅, Ø: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085928 8
GTIN	2050000964862
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Takaosan enimmäislyhennysmitta	10 mm
Ø	8 mm
Korkeus	20 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Pintamateriaali	nikkeli
Nimellispitovoima	22 N
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

