

Garant**Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k12 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191710 10
GTIN	4045197104762
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.****Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Terän Ø D_c	10 mm
varren Ø D_s	10 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Terän pituus L_c	22 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	27-30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF

Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		