

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Pään pituus L ₁	24 mm
Varren koko	20 mm
Terän koko	7 mm
Toimintaleveys L ₄	24 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020K07
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500