

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L ₁	24 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020K07
Terän koko	7 mm
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L ₄	24 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500