

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	22 mm
Varren koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616H11
Terän koko	7 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500