

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616H07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L <sub>1</sub>	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500