

Garant**Pistolevy Täyskaarisärmä, HB9035, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275009 3
GTIN	4062406598488
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Käyttö:**

Teränpitimille nro 274030 - 274090.

Sopii:

Teränpitimet nro 274010 – 274026. Poratangot nro 274170 – 274171.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pistoleveys w	3 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB9035
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	80 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		