


**Garant****Pistolevy Täyskaarisärmä, HU9310, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275015 4
GTIN	4062406612634
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Käyttö:**

Teränpitimille nro 274030 - 274090.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 274010 – 274026.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pistoleveys w	4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU9310
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	380 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	360 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	280 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		