

**Garant****Pistolevy Täyskaarisärmä, HU9310, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275015 3
GTIN	4062406612627
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Käyttö:**

Teränpitimille nro 274030 - 274090.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 274010 – 274026. Poratangot nro 274170 – 274171.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
Pistoleveys w	3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU9310
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	380 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	360 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	280 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		