

**Garant****Tehovarsijyrsin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191850 16
GTIN	4045197105530
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Monileikkuinen jyrsin, **lastunmurtourat**.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Erikoiskäsitelty pinta.

**Etu:**

**Silitysjyrsimenä erittäin suuri lastuamisteho.**

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
HammaslukuZ	4
Terän Ø $D_c$	16 mm
varren Ø $D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Terän pituus $L_c$	40 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		