

Sauvamagneetti, sovitemitta, neodyymi, Ø: 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085929 13
GTIN	2050001737601
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 80 °C asti.
- Magneettisydän Neodymiä.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Takaosan enimmäislyhennysmitta	6 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Korkeus	20 mm
Pintamateriaali	nikkeli
Ø	13 mm
Nimellispitovoima	70 N
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

