

**Garant****Tehovarsijyrsin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191850 9
GTIN	4045197105462
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Monileikkuinen jyrsin, **lastunmurtourat**.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Erikoiskäsitelty pinta.

**Etu:**

**Silitysjyrsimenä erittäin suuri lastuamisteho.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	9 mm
Hammasluku Z	4
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	25 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		