

Garant**Tehovarsijyrsin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191870 9
GTIN	4045197105707
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin, **lastunmurtourat**.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Erikoiskäsitelty pinta.

Etu:

Silitysjyrsimenä erittäin suuri lastuamisteho.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Terän Ø D _c	9 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,018 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Terän pituus L _c	45 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		