

Garant**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209320 5
GTIN	4045197478719
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erikoismitoitus alumiiniin ja muovin työstämistä varten.

Käyttö:

Erittäin terävät leikkuut, **erityisesti muovin työstämiseen.**

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	4,8 mm
Terän Ø D _c	5 mm
Syöttö f _z särmäykseen PMMA:ssa	0,02 mm
HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	18 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään PMMA:ssa	0,015 mm
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Terän pituus L _c	15 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	20 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	160 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

