

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 10mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	085925 10
GTIN	2050000965104
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus**Malli:**

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	5 N
Ø	10 mm
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Korkeus	16 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Takaosan enimmäislyhennysmitta	6 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

