

Garant

Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h6 DC / R1: 16/4,0mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 206190 16/4,0 |
| GTIN | 4045197591777 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus

Malli:

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen **kiillotushionta** lastukammioissa takaavat **erinomaisen lastunpoiston** pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

Toleranssit:

· **Kulmasäde**

$R_1 = 0,5$ toleranssi $\pm 0,02$.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ toleranssi $\pm 0,03$.

$R_1 > 1,5$ toleranssi $\pm 0,05$.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------|
| Terän säde R_1 | 4 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 42 mm |
| Terän Ø D_c | 16 mm |
| Kavennuksen Ø D_1 | 15 mm |
| Hammasluku Z | 3 |
| Syöttö f_z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,1 mm |
| Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,09 mm |
| varren Ø D_s | 16 mm |
| Terän pituus L_c | 36 mm |
| Kokonaispituus L | 92 mm |
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Nousukulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 6527 |
| tyyppi | W |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,05×D kopiojyrinnässä |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Torusjyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Alu | soveltuu | 180 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 105 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 180 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 130 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 150 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 130 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 110 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 80 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 100 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| märkä vähintään | sopii rajoituksin |
| kuiva | sopii rajoituksin |
| ilma | sopii rajoituksin |
| Palvelut | |
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |