


Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, Ø: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085924 6
GTIN	2050001737717
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Lämmönkestävyys 80 °C asti.
- Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.
- Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Ø	6 mm
Korkeus	4,5 mm
Korkeus kierteineen	11,5 mm
Paino	2,7 g
Pintamateriaali	sinkitty
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Kierreholkki	kyllä
Nimellispitovoima	5 N

Kierre	M3 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M3	085921 M3
---	-----------