



Potmagneetti koukun kanssa, neodyymi, Varren koko: E1072/NEO



Tilaustiedot

Tilausnumero	085974 E1072/NEO
GTIN	5012095619413
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Vapaasti kierrettävissä 360° magneetikannan ympäri ja käännettävissä 180°.

Käyttö:

Ihanteellinen erilaisten tuotteiden ripustamiseen ilman ruuveja tai nauvoja.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	400 N
Ø	36 mm
Paino	65 g
Korkeus	65 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

