



Potmagneetti koukun kanssa, neodyymi, Varren koko: E1070/NEO



Tilaustiedot

Tilausnumero	085974 E1070/NEO
GTIN	5012095619390
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Vapaasti kierrettävissä 360° magneetikannan ympäri ja käännettävissä 180°.

Käyttö:

Ihanteellinen erilaisten tuotteiden ripustamiseen ilman ruuveja tai nauvoja.

Tekninen kuvaus

Ø	25 mm
Paino	38 g
Korkeus	65 mm
Nimellispitovoima	180 N
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

