



Potmagneetti karbiinilukon kanssa, neodyymi, Varren koko: E1066/NEO



Tilaustiedot

Tilausnumero	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Lämmönkestävä korkeintaan 80°C:seen asti.

Käyttö:

Ihanteellinen köysien, rautalankojen ja kaapeleiden jne. pitoon ja ripustukseen.

Tekninen kuvaus

Ø	28 mm
Nimellispitovoima	200 N
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Korkeus	14 mm
Paino	30 g
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

