

Garant**TKM-uurrehöylä, vetoleikkuu keskikova, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 209460 6 |
| GTIN | 4045197510365 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Tehokas ristihammastus kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön. Urajyrsintään rouhinta-alueella. Sädealueen terissä on **tarkka sädemuoto**. Tämä mahdollistaa erinomaiset tulokset kopiojyrsinnässä.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä | 0,18 mm/kierr, |
| HammaslukuZ | 4 |
| Terän Ø D _c | 6 mm |
| Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä | 0,12 mm/kierr, |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Terän pituus L _c | 22 mm |
| Kokonaispituus L | 60 mm |
| Kulmapyöristys r _v | 3 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Hammastustiheysaste | keskikova |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Jyrsintäprofiili | ristihammastettu |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| tyyppi | W |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h10 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä |
| Varsi | DIN 6535 HA |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | keltainen |
| Varren toleranssi | h6 |
| Tuotetyyppi | Jyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| PVDF GF20 | soveltuu | 120 m/min | N |
| POM GF25 | soveltuu | 120 m/min | N |
| PA 66 GF30 | soveltuu | 100 m/min | N |
| PEEK GF30 | soveltuu | 100 m/min | N |
| PTFE CF25 | soveltuu | 120 m/min | N |
| PEEK CF30 | soveltuu | 110 m/min | N |
| GFK | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| CFK | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|