



Vakioruuvien lajittelulaatikko, Varren koko: SET1



Tilaustiedot

Tilausnumero	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Messinkiosien lajittelulaatikko, työpaine kork. 25 bar, käyttölämpötila kork. 150 °C.

Kätevä, kestävä ja korkealaatuinen muovinen lajittelulaatikko, joka sisältää yleisesti käytettävät liittimet, muhvit, kaksoisnipat, pienennysnipat, sulkutulpat ja vastamutterit messinkiosien valikoimastamme. Yhteensä 35 eri pienosaa esitetään selkeästi 21 muovikotelossa. Lokerot voidaan ottaa ulos ja lajitella kotelossa yksilöllisesti. Kaikkiin lokeroihin on merkitty niissä olevien osien tuotenumerot.

Sisältö:

30 kierrettävää letkuliitintä: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13

38 kaksoisnippaa: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4

19 pienennysnippaa G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.

18 muhvia G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220

Sulkutulpat G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

15 kaksoisletkuliitintä 6, 9, 13 mm

20 vastamutteria G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

Kierreliima 10 ml

1 PTFE-tiivistenauha

Tekninen kuvaus

Raaka-aine	messinki
------------	----------

