

**Garant****HiPer-Drill-leikkuupää h7, HB7630, Ø D: 28-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231650 28-X
GTIN	4062406636609
Tuoteluokka	20N

**Kuvaus****Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.  
Pyörimistarkkuus asennettuna  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

**Huomautus:**

Työstöarvot koskevat peruselementtiä  $5 \times D$ .  
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa  
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl  
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:  
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.  
Palauttaminen ei ole mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Peruselementin koko	28 mm
Sarja	HiPer-Drill
Syöttö f INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,29 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Ø-alue	28 - 28,99 mm
Kärkikulma	135 astetta
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

Torx Plus -ruuvi Käyttö 15IP1

231999 15IP1