

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää h7, HB7630, Ø D: 34-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231650 34-X
GTIN	4062406636661
Tuoteluokka	20N

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä $5 \times D$.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.
Palauttaminen ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

Syöttö f INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,33 mm/kierr,
Sarja	HiPer-Drill
Peruselementin koko	34 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Ø-alue	34 - 34,99 mm
Kärkikulma	135 astetta
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		